


# Разпределител FR-4-3/8

Специф. Номер: 561602

FESTO

за разпределение на въздуха.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	16 mm
Монтажна позиция	по избор
Работно налягане пълен температурен диапазон	0 ... 16 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Брой изходи	3
Брой захранващи линии	1
Пневматичен извод 1	G3/8
Пневматичен извод 2	G3/8
Material housing	Алуминиева сплав елоксиран