



# Бутон тип "гъба" P-3-M5-RD

Специф. Номер: 561604

FESTO

Този тип е за работа във вакуум.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 затворен моностабилен
Тип на задействане	ръчно
монтажна ширина	22.5 mm
Стандартен номинален дебит	80 l/min
Работно налягане	-0.95 ... 8 bar
Конструкция	Бутало-седло
Тип на ресет	механична пружина
Номинален размер	2 mm
Монтажна позиция	по избор
Тип управление	директно
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Сила на задействане	14 N
Тегло на продукта	420 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	M5
Пневматичен извод 2	M5
Material seals	NBR
Material housing	Алуминиева сплав елоксиран