



# Бутон гъба PR-3-M5-RD

Специф. Номер: 561615

FESTO

Този тип е за работа във вакуум.



## Информационен лист

| Белег                                    | Стойност   |
|--|--|
| Разпределителна функция                  | 3/2 затворен моностабилен  |
| Тип на задействане                       | ръчно  |
| монтажна ширина                          | 22.5 mm  |
| Стандартен номинален дебит               | 80 l/min   |
| Работно налягане                         | -0.95 ... 8 bar  |
| Конструкция                              | Бутало-седло   |
| Тип на ресет                             | механична пружина  |
| Номинален размер                         | 2 mm   |
| Монтажна позиция                         | по избор   |
| Тип управление                           | директно   |
| Работна среда                            | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]  |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK       | 1 - Ниска корозия под напрежение   |
| Температура на средата                   | -10 ... 60 °C  |
| Температура на околната среда            | -10 ... 60 °C  |
| Сила на задействане                      | 25 N   |
| Тегло на продукта                        | 426 g  |
| Тип на закрепване                        | с проходен отвор   |
| Пневматичен извод 1                      | M5   |
| Пневматичен извод 2                      | M5   |
| Material seals                           | NBR  |
| Material housing                         | Алуминиева сплав<br>елоксиран  |