

# Шлаух PUN-V0-6X2-RT-C

Специф. Номер: 561710

FESTO

огнеустойчив



## Информационен лист

| Белег   | Стойност  |
|---|---|
| Външен диаметър                                 | 6 mm  |
| радиус на огъване според дебита                 | 24 mm   |
| Вътрешен диаметър                               | 2 mm  |
| Мин. радиус на огъване                          | 7 mm  |
| Tubing characteristics                          | Suitable for energy chains  |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1.6 MPa  |
| Работно налягане пълн температурен диапазон     | -0.95 ... 16 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 232 psi   |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0.095 ... 3 MPa  |
| работно налягане в зависимост от температурата  | -0.95 ... 30 bar  |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13.775 ... 435 psi   |
| Бележка към работното налягане                  | Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C<br>For applications with welding spatter: max. 1 MPa at 20°C, max. 0.9 MPa at 40°C, max. 0.7 MPa at 60°C |
| Разрешение                                      | TÜV   |
| Отдел издаващ сертификати                       | B 013277 0506 00  |
| Работна среда                                   | Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Water (liquid, free of ice)  |
| Тест на материала - запалване                   | UL94 V-0 (3mm)<br>UL94 V-2 (0,75mm)   |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B2-L  |
| Температура на околната среда                   | -35 ... 60 °C   |
| Забележка за температурата на околната среда    | For unpressurised use up to 90 °C   |
| Тегло на продукта според дължината              | 0.032 kg/m  |
| Пневматичен извод                               | For push-in connector outside diameter 6 mm<br>for barbed connector internal diameter 2 mm with nut                                       |
| Цвят  | червен  |
| Забележка за цвета                              | Поради защитеността от пламъци има промяна от стандартния цвят  |
| Твърдост по Шор                                 | D 54 +/-3   |
| Материал-забележка                              | RoHS konform  |
| Material tubing                                 | TPE-U(PU)   |