

# Шлаух PUN-V0-12X2-RT-C

Специф. Номер: 561713

FESTO

огнеустойчив



## Информационен лист

| Белег   | Стойност   |
|---|--|
| Външен диаметър                                 | 12 mm  |
| радиус на огъване според дебита                 | 55 mm  |
| Вътрешен диаметър                               | 8 mm   |
| Мин. радиус на огъване                          | 19 mm  |
| Tubing characteristics                          | Suitable for energy chains   |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.7 MPa   |
| Работно налягане пълн температурен диапазон     | -0.95 ... 7 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 101.5 psi  |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0.095 ... 1 MPa   |
| работно налягане в зависимост от температурата  | -0.95 ... 10 bar   |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13.775 ... 145 psi  |
| Бележка към работното налягане                  | Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C   |
| Разрешение                                      | TÜV  |
| Отдел издаващ сертификати                       | B 013277 0506 00   |
| Работна среда                                   | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:~:]<br>Water (liquid, free of ice) |
| Тест на материала - запалване                   | UL94 V-0 (3mm)<br>UL94 V-2 (0,75mm)                                      |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B2-L   |
| Температура на околната среда                   | -35 ... 60 °C  |
| Забележка за температурата на околната среда    | For unpressurised use up to 90 °C  |
| Тегло на продукта според дължината              | 0.08 kg/m  |
| Пневматичен извод                               | For push-in connector outside diameter 12 mm                             |
| Цвят  | червен   |
| Забележка за цвета                              | Поради защитеността от пламъци има промяна от стандартния цвят           |
| Твърдост по Шор                                 | D 54 +/-3  |
| Материал-забележка                              | RoHS konform   |
| Material tubing                                 | TPE-U(PU)  |