


Щекер NECU-S-M8G4-NX

Специф. Номер: 562025

FESTO



Информационе н лист

Белег	Стойност
Според стандарта	EN 61076-2-104 EN 61984
Разрешение	с UL us - Recognized (OL)
Честота на свързване	3
Тегло на продукта	7.8 g
Електрически извод	4-пинов M8x1 Прав щекер/ врязваща се клемма
обхват на работното напрежение DC	0 ... 32 V
обхват на работното напрежение AC	0 ... 32 V
Натоварване на тока при 40°C	4 A
Устойчивост на пикови напрежения	0.8 kV
Допустим диаметър на кабела	2.5 ... 5.1 mm
Допустим диаметър на проводника	≥ 0.1 mm 0.9 ... 1.6 mm
Напечно сечение на извода	0.14 ... 0.34 mm ²
Клас на защита	IP65 IP67
Температура на околната среда	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Степен на замърсяване	3
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
Material housing	PA Цинкова отливка никелиран
Material screw-type lock	Месинг, никелиран
Material seals	FPM PUR
Material electrical contact	позлатен
Допустима изолация на проводника	PP PVC TPE-E