


Свързващ кабел МНЈ9-КМН-0,5-НF

Специф. Номер: 562170

FESTO



Информационе н лист

Белег	Стойност
Разрешение	RCM Mark
Допълнителни функции	С гасител за искри Редуциране на задържащото напрежение с енергийно възстановяване Безопасно изключване
Тип на закрепване	с проходен отвор с шина по избор:
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	40 g
Електрически извод	2-pin / 2-pin / 4-жила Щекер прав/ щекер прав/кабел
обхват на работното напрежение DC	12 ... 53 V
Защита на полюсите	за работно напрежение
Забележка по режима на работа	Захранването следва да може да захранва с поне 1.85 A без пад на напрежение
Информация за енергийната консумация	Ниска фаза 2,8 W, висока фаза 17,1 W, за всеки катал
Продължителност на включване	100 % Моля, обърнете внимание на забележките за работния режим на соленоидните разпределители
Trigger signal range DC	3 ... 30 V
Note on feeder current	Linear rise 0.09 - 0.44 mA with a trigger signal of 3 - 15 V 0.44-15.44 mA with a trigger signal of 15-30 V
Input resistance	34 kOhm
Дължина на кабела	0.5 m
Свойства на проводниците	За статични приложения
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
СЕ- знаци (виж декларацията за съответствие)	по EU-EMV-нормала in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Material cable sheath	PVC
Material housing	POM