

Тапа QSPC10


Специф. Номер: 562243

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

за затваряне на отвори на вентили или затварящи плочи.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Стандарт
Конструкция	права форма
Размер на контейнера	10
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 0.8 MPa
Работно налягане пълн температурен диапазон	0 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 116 psi
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-5 ... 60 °C
Тегло на продукта	0.4 g
Тип на закрепване	Mounting pin
Пневматичен извод 1	Патрон 10 mm
Материал-забележка	RoHS konform
Material blanking plug	POM
Material o-ring	NBR