

Свързващ кабел VMPAL-KM-S-SD25-IP67-

Специф. Номер: 562392

FESTO



Примерно представяне

Информационен лист

Белег	Стойност
Електрически извод	Кабел със щекер
Свойства на проводниците	Стандарт
Мин. радиус на огъване на кабела	84 mm
Диаметър на кабела	11.2 mm
Структура на кабела	25x0,34
Клас на защита	IP67 по IEC 60529
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 80 °C
CE-знаци (виж декларация за съответствие)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Material cable sheath	PVC