

# Свързващ кабел NEBV-M8W4L-E-5-M8G3

Специф. Номер: 562469

FESTO



## Информационе н лист

Белег	Стойност
Отговаря на стандарта	EN 61076-2-101 ISO 20401
Индикация за работно състояние	LED жълт
Тегло на продукта	90 g
Електрически извод	4-пинов / 3-пинов Доза под ъгъл / прав щекер M8x1 / M8x1
обхват на работното напрежение DC	20.4 ... 26.4 V
Натоварване на тока при 40°C	3 A
Дължина на кабела	5 m
Свойства на проводниците	Suitable for energy chains
Мин. радиус на огъване на кабела	35 mm
Диаметър на кабела	3.3 mm
Структура на кабела	2x0,25
Клас на защита	IP65 IP67
Температура на околната среда	-10 ... 50 °C
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Material housing	TPE-U(PU)
Material electrical contact	Месинг позлатен
Material insulation	PVC