


Свързващ кабел NEBV-M8W4L-E-10-LE2

Специф. Номер: 562473

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Отговаря на стандарта | EN 61076-2-101 ISO 20401 |
| Индикация за работно състояние | LED жълт |
| Тегло на продукта | 165 g |
| Електрически извод | 4-pin / 2-жила Ъглов щекер/ Кабел M8x1 |
| обхват на работното напрежение DC | 20.4 ... 26.4 V |
| Натоварване на тока при 40°C | 3 A |
| Дължина на кабела | 10 m |
| Свойства на проводниците | Suitable for energy chains |
| Мин. радиус на огъване на кабела | 35 mm |
| Диаметър на кабела | 3.3 mm |
| Структура на кабела | 2x0,25 |
| Краища на проводника | Накрайник за проводник |
| Клас на защита | IP65 IP67 |
| Температура на околната среда | -10 ... 50 °C |
| CE- знаци (виж декларация за съответствие) | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |
| Material housing | TPE-U(PU) |
| Material electrical contact | Месинг позлатен |
| Material insulation | PVC |