


Краен изключвател SME-8-FM-ZS-24V-K-1,0-OE

Специф. Номер: 562516

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	за T-канал
Разрешение	RCM Mark
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Материал-забележка	Без мед и PTFE RoHS konform
Измервателен принцип	магнитен Рийд
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Превключващ изход	с контакт, биполярен
Функция на превключващия елемент	Нормално отворен контакт
Макс. ток на изхода	100 mA
Макс. превключвателна способност AC	3 VA
Макс. превключвателна способност DC	3 W
Устойчивост на късо съединение	Не
Устойчивост на претоварване	не е наличен
обхват на работното напрежение AC	10 ... 30 V
обхват на работното напрежение DC	10 ... 30 V
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Кабел
Електрическа връзка 1, технология на свързването	отворен край
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	2
Изходящ извод	аксиално
Условия на изпитване на кабелите	Условия на изпитване по запитване
Дължина на кабела	1 m
Свойства на проводниците	Стандарт
Material cable sheath	PVC
Тип на закрепване	затегнат полага се отгоре в жлеб
Тегло на продукта	14.8 g
Material housing	PA
Индикация за работно състояние	LED жълт
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 60 °C
Клас на защита	IP67