

Свързващ вал KSK-80-

Специф. Номер: 562521

FESTO

За синхронизиране на паралелните операции при линейни задвижвания тип EGC-TB и ELGA-TB



Примерно представяне

Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	80
номинална дължина	200 ... 2,000 mm
Монтажна позиция	Хоризонтален
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Материал-забележка	RoHS konform