


Бобина VACC-S13-18-A1-1

Специф. Номер: 562889

FESTO

for armature system F19, connection pattern type A, to EN 175 301, 24 V DC.



Информационен лист

Белег	Стойност
Тип на задействане	електрически
Монтажна позиция	по избор
Индикатор за превключена позиция	Не
Продължителност на включване	100 %
Клас на изолацията	H
Характеристика на бобината	24 V DC: 2,1 W
Допустими колебания на напрежението	-15 % / +10 %
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Тегло на продукта	210 g
Електрически извод	Plug pattern type A to EN 175301-803 Щекер по EN 175301-803
Материал-забележка	RoHS konform
Material solenoid coil	PA UP