


Бобина VACC-S13-18-A1-2U

Специф. Номер: 562891

FESTO

for armature system F19, connection pattern type A, to EN 175 301, 110 V DC and AC.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|---|
| Тип на задействане | електрически |
| Монтажна позиция | по избор |
| Индикатор за превключена позиция | Не |
| Продължителност на включване | 100 % |
| Клас на изолацията | H |
| Характеристика на бобината | 110 V DC: 1,8 W 110 V AC: 50/60 Hz, напрежение 1,8 VA |
| Допустими колебания на напрежението | -15 % / +10 % |
| СЕ- знаци (виж декларация за съответствие) | по EU-нормала за ниски напрежения |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 4 - Много висока корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Клас на защита | IP65 |
| Температура на околната среда | -20 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 210 g |
| Електрически извод | Plug pattern type A to EN 175301-803 Щекер по EN 175301-803 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material solenoid coil | PA UP |