


Бобина VACC-S13-18-K4-3U-EX4ME

Специф. Номер: 562895

FESTO

for armature system F19, metric cable connector, 230 V DC and AC, encapsulation, enhanced safety.



Информационен лист

Белег	Стойност
Тип на задействане	електрически
Монтажна позиция	по избор
Индикатор за превключена позиция	Не
Продължителност на включване	100 %
Клас на изолацията	H
Характеристика на бобината	230 V DC: 1,8 W 230 V AC: 40/65 Hz, power 1.8 VA
Допустими колебания на напрежението	-15 % / +10 %
ATEX-Категория газ	II 2G
Ex-взриво защита газ	Ex e mb IIC T6, T5, T4 Gb
ATEX-Категория прах	II 2D
Ex-взриво защита прах	ExtbIIICT85°C, T95°C, T130°C Db
Сертификация за взривозащитеност извън ЕС	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (IEC-EX)
Ex-температура на околната среда	T4, T130°C: -20°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -20°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -20°C ≤ Ta ≤ +50°C
Отдел издаващ сертификати	BVS15 ATEXE029X IECEX BVS 15.0075X INMETRO DNV 17.0042X NEPSI GYJ17.1235X
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за Ex-защита (ATEX)
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение
Клас на защита	IP64
Тегло на продукта	330 g
Електрически извод	Табло вход за кабели, резбован M20x1.5
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform
Material solenoid coil	PA UP