


Щекер за захр. мрежа NECU-M-PPG5-C1

Специф. Номер: 563059

FESTO



Информационе н лист

Белег	Стойност
Според стандарта	EN 61984
Електрически извод	AIDA Push-pull 5-пинов конфекционирuem Щекер /Терминал с пружинна клема
Кодирание на пиновете	на контакт 2 и 5
обхват на работното напрежение DC	0 ... 24 V
Натоварване на тока при 40°C	16 A
Устойчивост на пикови напрежения	2.5 kV
Допустим диаметър на кабела	9 ... 13 mm
Напречно сечение на извода	0.75 ... 2.5 mm ²
Клас на защита	IP65 IP67
Температура на околната среда	-40 ... 100 °C
Материал-забележка	RoHS konform
Степен на замърсяване	3
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
Material housing	Цинкова отливка никелиран
Цвят на корпуса	сребърен
Material seals	NBR TPE
Material electrical contact	Мед-сплав никелиран или позлатен