

# Присъединителна плоча VABS-S4-1S-G14-R3-EX2

Специф. Номер: 563068

FESTO

[присъединяване по 15407-2.](#)



## Информационен лист

| Белег  | Стойност  |
|--|---|
| монтажна ширина                              | 26 mm   |
| Според стандарта                             | ISO 15407-2   |
| Монтажна позиция                             | по избор  |
| Зхранване с управляващ(пилотен) въздух       | външен  |
| Работно налягане                             | -0.9 ... 10 bar   |
| обхват на работното напрежение DC            | 24 V  |
| Устойчивост на пикови напрежения             | 0.8 kV  |
| Натоварване на тока при 40°C                 | 2 A   |
| Степен на замърсяване                        | 3   |
| ATEX-Категория газ                           | II 3G   |
| Ex-взриво защита газ                         | Ex nA II T3 X   |
| ATEX-Категория прах                          | II 3D   |
| Ex-взриво защита прах                        | Ex tD A22 IP65 T125°C X   |
| Ex-температура на околната среда             | -5°C ≤ Ta ≤ +50°C   |
| Работна среда                                | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Note on operating and pilot medium           | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)   | по EU-нормала за ниски напрежения   |
| Клас на корозионна устойчивост KBK           | 0   |
| Клас на защита                               | IP65<br>NEMA 4<br>в монтирано състояние                                     |
| Температура на околната среда                | -5 ... 50 °C  |
| Тегло на продукта                            | 302 g   |
| Тип на закрепване                            | с проходен отвор<br>по ISO 15407-2  |
| Информация за материала на свързващата плоча | Алуминиева отливка  |