


# Присъединителна плоча VABS-S2-1S-G38-B-R3-EX2

Специф. Номер: 563071

FESTO

с отвори по ISO 5599-2.



## Информационен лист

Белег	Стойност
монтажна ширина	42 mm
Според стандарта	ISO 5599-2
Монтажна позиция	по избор
Зхранване с управляващ(пилотен) въздух	вътрешно
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
обхват на работното напрежение DC	24 V
Устойчивост на пикови напрежения	0.8 kV
Натоварване на тока при 40°C	2 A
Степен на замърсяване	3
ATEX-Категория газ	II 3G
Ex-взриво защита газ	Ex nA II T3 X
ATEX-Категория прах	II 3D
Ex-взриво защита прах	Ex tD A22 IP65 T125°C X
Ex-температура на околната среда	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
Клас на корозионна устойчивост КВК	0
Клас на защита	IP65 NEMA 4 в монтирано състояние
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	386 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Информация за материала на свързващата плоча	Алуминиева отливка