



Въртящо задвижване DRQD-B-20-180-PPVJ-A-AL-FW

FESTO

Специф. Номер: 563342
Продукт излизащ от производство

за разпознаване на позицията, с регулируеми демпфери и предавка със зъбни колела поемаща хлабините. Захранване със състен въздух от ляво.

Продукт излизащ от производство.Ще се доставя до 2018г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	20
Setting range of swivel angle on both sides	-20 /+ 6 deg
Ъгъл на завъртане	180 deg
Демпфериране	Пневматично демпфериране, регулируемо
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Зъбна рейка/зъбно колело
Макс. брой междинни позиции	1
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Работно налягане	1 ... 10 bar
Макс. честота на завъртане 6 bar	2.2 Hz
Принцип на действие	двойнодействие
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Клас на корозионна устойчивост КВК	1
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Theoretical torque at 6 bar	3.1 Nm
Допустим инерционен момент	0.001 kgm ²
Тип на закрепване	по избор: с проходен отвор с вътрешна резба
Пневматичен извод	M5
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон)
Информация за материала на задвижващия вал	Термично обработена стомана
Информация за материала на капака	Алуминий
Информация за материала на уплътненията	NBR TPU-U(PU)
Информация за материала на корпуса	Алуминий