



Дроселна плоча VABF-S7-F1B5P1-F

Специф. Номер: 563401

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Зхранване с управляващ(пилотен) въздух	външен вътрешно
Operating pressure MPa	0 ... 1.2 MPa
Работно налягане	0 ... 12 bar
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Клас на защита	IP65
Тип на закрепване	с проходен отвор
Извод, пилот 12	G1/4
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	Фланец 1/4 NAMUR присъединяване
Пневматичен извод 3	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material of connecting plate	Алуминий емайлиран
Material seals	NBR