



Разпределител с бутон и лост VHEM-LT-M32C-M-G18

Специф. Номер: 563777
Продукт излизащ от производство

FESTO

Този тип е за работа във вакуум.

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2019г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Разпределителна функция | 3/2 затворен моностабилен |
| Тип на задействане | ръчно |
| монтажна ширина | 20 mm |
| Стандартен номинален дебит | 500 l/min |
| Работно налягане | -0.95 ... 8 bar |
| Конструкция | Клапанен |
| Тип на ресет | механична пружина |
| Номинален размер | 4 mm |
| Инструкции за употреба | Само ръчно задействане |
| Тип управление | директно |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Сила на задействане | 18 N |
| Тегло на продукта | 148 g |
| Тип на закрепване | с проходен отвор |
| Пневматичен извод 1 | G1/8 |
| Пневматичен извод 2 | G1/8 |
| Пневматичен извод 3 | G1/8 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Алуминиева сплав елоксирани |