


Кабел NEBC-S1G15-K-2.5-N-B-S1G9-V

Специф. Номер: 563782

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Електрически извод	Щекер прав/ъглов Sub-D / Sub-D 15-pin / 9-pin
Дължина на кабела	2.5 m
Свойства на проводниците	Стандарт
Мин. радиус на огъване на кабела	79 mm
Диаметър на кабела	6.6 mm
Тип на кабела	LIYCY
Структура на кабела	6x0,34 ширмован
Цветен код, изолация на кабелите	DIN 47100
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-30 ... 80 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 70 °C
Материал-забележка	RoHS konform
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
Material cable sheath	PVC
Цвят на кабелната обвивка	сив
Material housing	Пластмаса метализирана Метален
Material electrical contact	позлатен