


Филтър MS9-LF-G-CUV

Специф. Номер: 564109

FESTO

5 µm-Филтър, метална чаша,автоматично отделяне на конденза,
посока на протичане от ляво на дясно.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	9
Серия	MS
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	5 µm
Кондензоотделител	напълно автоматичен
Конструкция	Синтерован филтър със сепаратор-центрофуга
Макс. количество на кондензата	220 ml
Работно налягане	2 ... 12 bar
Ex-температура на околната среда	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:9:-] инертен газ
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	5 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	2,000 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности по избор:
Material of cover	PA-усилен
Material of spin disc	POM
Material of filter holder	POM
Материал-забележка	RoHS konform
Material of connecting plate	Алуминиева отливка
Material mounting bracket	Алуминиева отливка
Material filter	PE
Material housing	Алуминиева отливка
Material module connector	Алуминиева отливка
Material bowl	Алуминиева сплав
Material cup seal	NBR
Material screen	PA
Material separating plate	POM