

Филтър-регулатор MS9-LFR-NG-D7-CUM-AG-PSI-AS

Специф. Номер: 564132

FESTO

Максимално изходно налягане 12 bar, 5 µm-филтър, с манометър, регулираща глава със заключване, метална чаша, ръчен кондензоотделител, посока на протичане отляво надясно.



Информационен лист

Белег	Стойност
Серия	MS
Заклучване на задействането	с принадлежности, със заключване
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	5 µm
Кондензоотделител	ръчен въртящ
Конструкция	Pilot-actuated filter diaphragm regulator
Макс. количество на кондензата	220 ml
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно с компенсация на предналягането с вторично обезвъздушаване с възвратен поток
Манометър	с манометър
Работно налягане	0.8 ... 20 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.3 ... 12 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.3 bar
Работна среда	Клас за качество на въздуха 5:7:- по DIN ISO 8573-1
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	3.7.- по DIN ISO 8573-1
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	2,400 g
Тип на закрепване	по избор: с принадлежности Последователен монтаж
Информация за материала, капак	PA-усилен
Информация за материала, диск	POM
Информация за материала, носач на филтъра	POM
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на свързващата плоча	Алуминиева отливка
Информация за материала закрепващ винел	Алуминиева отливка
Информация за материала на филтъра	PE
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка
Информация за материала модулнен конектор	Алуминиева отливка
Информация за материала на мембраната	NBR
Информация за материала на чашата	Алуминиева сплав
Materials - Cup seal	NBR
Информация за материала на прозореца за наблюдение	PA
Информация за материала, изолиращ диск	POM
Информация за материала, лост на вентила	Алуминиева сплав NBR POM