



Регулатор на налягане MS9-LR-NG-D6-AG-PSI-AS

Специф. Номер: 564141

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	9
Серия	MS
Заклучване на задействането	с принадлежности, със заклщючване
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	регулатор с пилотно управление
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно с компенсация на предналягането с вторично обезвъздушаване с възвратен поток
Манометър	с манометър
Работно налягане	0.8 ... 20 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.3 ... 7 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.3 bar
Работна среда	Клас за качество на въздуха 5:7:- по DIN ISO 8573-1
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	1,400 g
Тип на закрепване	по избор: с принадлежности За челен монтаж на табло Последователен монтаж
Информация за материала, капак	PA-усилен
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на свързващата плоча	Алуминиева отливка
Информация за материала закрепващ винкел	Алуминиева отливка
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка
Информация за материала модулнен конектор	Алуминиева отливка
Информация за материала на мембраната	NBR
Информация за материала, лост на вентила	Алуминиева сплав NBR POM