

Сепараторен модул MS9-FRM-G-VS-Y

Специф. Номер: 564147

FESTO

с реле за налягане без дисплей, посока на протичане отляво надясно.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	9
Серия	MS
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Свързващ модул
Работно налягане	0 ... 12 bar
обхват на работното напрежение AC	0 ... 250 V
обхват на работното напрежение DC	0 ... 125 V
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	1,100 g
Тип на закрепване	За челен монтаж на табло Последователен монтаж с принадлежности по избор:
Пневматичен извод 3	G1
Пневматичен извод 4	G1
Material of cover	PA-усилен
Материал-забележка	RoHS konform
Material of connecting plate	Алуминиева отливка
Material mounting bracket	Алуминиева отливка
Material housing	Алуминиева отливка
Material module connector	Алуминиева отливка