

# Y-съединител QBY-1/4-1/4-U

Специф. Номер: 564694

FESTO

На 360°, външна резба с външен шестостен.



## Информационен лист

| Белег   | Стойност                                 |
|---|--|
| Размер  | Стандарт                                 |
| Номинален размер                                | 0.177 "                                  |
| Тип на уплътняване на цапфата за завиване       | Екраниране                               |
| Монтажна позиция                                | по избор                                 |
| Конструкция                                     | Y-shape                                  |
| Размер на контейнера                            | 10                                       |
| Конструкция                                     | Push/Pull-принцип                        |
| Operating pressure for entire temperature range | 0.095 ... 1 MPa                          |
| Работно налягане пълен температурен диапазон    | 0.95 ... 10 bar                          |
| Operating pressure for entire temperature range | 13.775 ... 145 psi                       |
| Работна среда                                   | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Забележка за работната и пилотната среди        | Възможен е режим на работа със смазване  |
| Клас на корозионна устойчивост KBK              | 1 - Ниска корозия под напрежение         |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364 zone III                       |
| Температура на околната среда                   | 0 ... 60 °C                              |
| Макс. въртящ момент на затягане                 | 8.851 ft-lbf                             |
| Тегло на продукта                               | 0.684 oz                                 |
| Тип на закрепване                               | External hexagon 9/16                    |
| Пневматичен извод 1                             | Външна резба 1/4 NPT                     |
| Пневматичен извод 2                             | за шлаух, външен диаметър 1/4"           |
| Ambient temperature Fahrenheit                  | 32 ... 140 °F                            |
| Цвят на освобождаващия пръстен                  | сив                                      |
| Материал-забележка                              | RoHS konform                             |
| Material housing                                | Месинг никелиран<br>PBT                  |
| Material of threaded seal                       | PTFE                                     |
| Material release ring                           | POM                                      |
| Material of tubing seal                         | NBR                                      |
| Material of tube retaining claw                 | високолегирана стомана, неръждаема       |