

Тапа
QBC-3/16H-U
Специф. Номер: 564785

FESTO



Информационе
н лист

Белег	Стойност
Размер	Стандарт
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Blanking plug
Размер на контейнера	10
Конструкция	Push/Pull-принцип
Operating pressure for entire temperature range	0.095 ... 1 MPa
Работно налягане пълен температурен диапазон	0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	13.775 ... 145 psi
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Тегло на продукта	0.035 oz
Пневматичен извод 1	Push-in sleeve diameter 3/16"
Ambient temperature Fahrenheit	32 ... 140 °F
Материал-забележка	RoHS konform