


Съединителна втулка N-3/4-P-19-NPT

Специф. Номер: 564848

FESTO



Информационе н лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Номинален размер | 16.5 mm |
| Тип на уплътняване на цапфата за завиване | Екраниране |
| Монтажна позиция | по избор |
| Конструкция | права форма |
| Размер на контейнера | 1 |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.95 ... 16 bar |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Макс. въртящ момент на затягане | 40 Nm |
| Тегло на продукта | 44 g |
| Пневматичен извод 1 | Male thread, 3/4 NPT |
| Пневматичен извод 2 | за шлаух с вътрешен диаметър 19 mm |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material housing | Алуминий, елоксиран |