



Воден сепаратор MS6N-LWS-3/8-U-V

Специф. Номер: 564872

FESTO

Отделянето на конденза чрез напълно автоматичен
кондензоотделящ вентил



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	6
Серия	MS
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Кондензоотделител	напълно автоматичен
Конструкция	Центробежен сепаратор
Макс. количество на кондензата	38 ml
Предпазител за чаша	интегриран като метален кожух
Степен на отделяне на кондензата	99 %
Работно налягане	2 ... 12 bar
Стандартен номинален дебит	3,500 l/min
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] инертен газ
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:7:4]
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	820 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности по избор:
Пневматичен извод 1	3/8 NPT
Пневматичен извод 2	3/8 NPT
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Алуминиева отливка
Material bowl	Алуминиева сплав
Material screen	PA