


съединител
ЕАМС-30-32-10-11
Специф. Номер: 565008

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---------------------------------|------------------------|
| Диаметър на държача 1 | 10 mm |
| Диаметър на държача 2 | 11 mm |
| Размер | 30 |
| номинална дължина | 32 mm |
| Монтажна позиция | по избор |
| Макс. обороти | 8,000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура на складиране | -25 ... 60 °C |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 95 % |
| Температура на околната среда | -25 ... 60 °C |
| Масов инерционен момент | 5.87 kgmm ² |
| Пренесен момент | 12.5 Nm |
| Тегло на продукта | 48 g |
| Материал-забележка | RoHS konform |