


Свързващ кабел NEBV-S1W44-K-2.5-N-LE39

Специф. Номер: 565286

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Свойства на проводниците	За статични приложения
обхват на работното напрежение DC	≤ 24 V
Натоварване на тока при 40°C	0.86 A
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 80 °C
Температура на околната среда	-40 ... 80 °C
Тегло на продукта	490 g
Електрически извод	44-pin Щекер Sub-D
Структура на кабела	40 x 0,14 mm ²
Диаметър на кабела	8.9 mm
Дължина на кабела	2.5 m
Тип на закрепване	4-40UNC
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на корпуса	TPE
Информация за материала на кабелната обвивка	PVC
Информация за материала на щекерните контакти	Бронз позлатен