


**L-съединител**  
**CRQSL-1/8-5/32-U**  
 Специф. Номер: 565326

**FESTO**



**Информационен лист**

Белег	Стойност
Размер	Стандарт
Номинален размер	0.118 "
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	L-shape
Размер на контейнера	1
Конструкция	Push/Pull-принцип
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1.4 MPa
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 14 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 203 psi
Работна среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на околната среда	-20 ... 150 °C
Макс. въртящ момент на затягане	8.851 ft-lbf
Тегло на продукта	0.441 oz
Използваеми проводници	PFAN
Тип на закрепване	External hex 15/32
Пневматичен извод 1	Външна резба 1/8 NPTF
Пневматичен извод 2	за шлаух, външен диаметър 5/32"
Ambient temperature Fahrenheit	-4 ... 302 °F
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	високолегирана стомана, неръждаема
Material release ring	високолегирана стомана, неръждаема
Material of tubing seal	FPM
Material of tube retaining claw	високолегирана стомана, неръждаема