


T-съединител CRQST-3/8T-U

Специф. Номер: 565353
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2024. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Стандарт
Номинален размер	0.335 "
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	T-форма
Размер на контейнера	1
Конструкция	Push/Pull-принцип
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1.4 MPa
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 14 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 203 psi
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на околната среда	-20 ... 150 °C
Тегло на продукта	2.046 oz
Използваеми проводници	PFAN
Пневматичен извод 1	за шлаух, външен диаметър 3/8"
Пневматичен извод 2	за шлаух, външен диаметър 3/8"
Ambient temperature Fahrenheit	-4 ... 302 °F
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	високолегирана стомана, неръждаема
Material release ring	високолегирана стомана, неръждаема
Material of tubing seal	FPM
Material of tube retaining claw	високолегирана стомана, неръждаема