


Кабел на двигателя NEBM-S1G9-E-5-N-S1G9

Специф. Номер: 565370

FESTO

за свързване на мотора и контролера за крайни позиции CMFL.



Информационен лист

Белег	Стойност
Свойства на проводниците	за теглителни вериги
Степен на замърсяване	3
Клас на защита	в монтирано състояние IP65
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-40 ... 90 °C
Температура на околната среда	-50 ... 90 °C
Мин. радиус на огъване на кабела	65 mm
Структура на кабела	2x0,5 mm ² +3x(2x0,14 mm ²)D +1x0,14mm ² ширмован
Дължина на кабела	5 m
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на кабелната обвивка	TPE-U(PUR)