


Bus интерфейс CECX-F-PB-S-V1

Специф. Номер: 565598

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Клас на корозионна устойчивост КВК	0 - няма корозия под напрежение
Разрешение	с UL us - Listed (OL)
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform
Необходима мощност 5 V	1.4 W
Температура на околната среда	5 ... 55 °C
Температура на складиране	-40 ... 70 °C
Относителна влажност на въздуха	10 - 95 %
Клас на защита	IP20 III
Тегло на продукта	140 g
тест за нечувствителност срещу вибрации	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
тест за нечувствителност срещу удар	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (полупериод)
индикации на статуса	LED (Status) LED червено = Bus Fault
Fieldbus интерфейс	PROFIBUS-Slave DP-V1
Fieldbus интерфейс, комуникационна техника	Букса Sub-D 9-пинов
Fieldbus интерфейс, скорост на пренос	9,6 kBit/s до 12 MBit/s
Fieldbus интерфейс, галванично разделяне	Да