


Присъединителен блок CPX-P-AB-4XM12-4POL

Специф. Номер: 565706

FESTO

M12 connection.



Информационен лист

Белег	Стойност
Дименсиониране W x L x H	(вкл. свързващ блок и присъединителна технология) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Тип на закрепване	На междинния блок за връзка CPX-M-GE..
Тегло на продукта	120 g
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Относителна влажност на въздуха	95 % некондензиращ
Клас на защита	IP65
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение (във вградено състояние)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PA-усилен
Електрически извод	4-пинов 4 x конектори А-кодиран M12x1 кръгъл съединител