


Клеморед NECU-L3G8-C1-IS

Специф. Номер: 565711

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Честота на свързване	100
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	33 g
Електрически извод	8-пинов Federzugklemme Щекер прав
обхват на работното напрежение DC	0 ... 30 V
Натоварване на тока при 40°C	12 A
Устойчивост на пикови напрежения	4 kV
Напречно сечение на извода	0.2 ... 2.5 mm ²
Температура на околната среда	-40 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Степен на замърсяване	3
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Material housing	PA
Цвят на корпуса	син
Material electrical contact	Мед-сплав галванизиран