

# Присъединителна лансна VABM-L1-10HW-G18-4

Специф. Номер: 566608

★ Основна продуктова гама

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Растрен размер	10.5 mm
Макс. брой места за вентили	16
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Разрешение	RCM Mark с UL us - Recognized (OL)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Макс. Въртящ момент на затягане монтаж на шина	1.5 Nm
Макс. момент на затягане, закрепване на разпределителя	0.45 Nm
Макс. Въртящ момент на затягане монтаж на преграда	3 Nm
Тегло на продукта	163 g
Извод, пилот 12/14	M5
Извод, пилот 82/84	M5
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	M7
Пневматичен извод 3	G1/8
Пневматичен извод 4	M7
Пневматичен извод 5	G1/8
Материал-забележка	RoHS konform
Material manifold	Алуминиева сплав