

# Присъединителна лансна VABM-L1-14S-G14-4

Специф. Номер: 566620

★ Основна продуктова гама

FESTO



## Информационе н лист

| Белег   | Стойност                              |
|---|---------------------------------------|
| Растрен размер  | 16 mm                                 |
| Макс. брой места за вентили                           | 16                                    |
| Operating pressure MPa                                | -0.09 ... 1 MPa                       |
| Работно налягане                                      | -0.9 ... 10 bar                       |
| Разрешение  | RCM Mark<br>с UL us - Recognized (OL) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK                    | 2 - Умерена корозия под напрежение    |
| PWIS conformity                                       | VDMA24364-B1/B2-L                     |
| Мах. Въртящ момент на затягане монтаж на шина         | 1.5 Nm                                |
| Мах. момент на затягане, закрепване на разпределителя | 0.65 Nm                               |
| Мах. Въртящ момент на затягане монтаж на преграда     | 3 Nm                                  |
| Тегло на продукта                                     | 200 g                                 |
| Пневматичен извод 1                                   | G1/4                                  |
| Пневматичен извод 3                                   | G1/4                                  |
| Пневматичен извод 5                                   | G1/4                                  |
| Материал-забележка                                    | RoHS konform                          |
| Material manifold                                     | Алуминиева сплав                      |