


Щекер с кабел NEBV-H1G2-KN-5-N-LE2

Специф. Номер: 566657

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Идентификатор на кабела	Без държач за табелка
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	31 g
Електрическа връзка 1, функция	Страна за връзка към полево устройство
Електрическа връзка 1, дизайн	ъглов
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, отвор за кабела	Прав
Електрическа връзка 1, технология на свързването	Присъединяване H
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	3
Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели	2
Електрическа връзка 1, тип на закрепването	Snap-in locking
Електрическа връзка 2, функция	От страната на контролера
Електрическа връзка 2, вид на свързването	2 single wires
Електрическа връзка 2, технология на свързването	отворен край
Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници	2
Електрическа връзка 2, заети пинове/кабели	2
обхват на работното напрежение DC	0 ... 60 V
Натоварване на тока при 40°C	3 A
Дължина на кабела	5 m
Свойства на проводниците	Стандарт
Диаметър на кабела	1.3 mm
Структура на кабела	2x0,14
Номинално сечение на проводника	0.14 mm ²
Крайща на проводника	Грубо изключване
Клас на защита	IP40
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-5 ... 60 °C
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	ПОМ
Цвят на корпуса	черен
Material electrical contact	Мед-сплав галванизиран
Material insulation	PVC