


# Щекер с кабел NEBV-H1G2-P-2.5-N-LE2

Специф. Номер: 566660

★ Основна продуктова гама

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Идентификатор на кабела	Без държач за табелка
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	35 g
Електрическа връзка 1, функция	Страна за връзка към полево устройство
Електрическа връзка 1, дизайн	ъглов
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, отвор за кабела	Прав
Електрическа връзка 1, технология на свързването	Присъединяване Н
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	3
Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели	2
Електрическа връзка 1, тип на закрепването	Snap-in locking
Електрическа връзка 2, функция	От страната на контролера
Електрическа връзка 2, вид на свързването	Кабел
Електрическа връзка 2, технология на свързването	отворен край
Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници	2
Електрическа връзка 2, заети пинове/кабели	2
обхват на работното напрежение DC	0 ... 60 V
Натоварване на тока при 40°C	3 A
Дължина на кабела	2.5 m
Свойства на проводниците	За статични приложения
Диаметър на кабела	3.4 mm
Структура на кабела	2x0,14
Номинално сечение на проводника	0.14 mm <sup>2</sup>
Краища на проводника	Премахване на защитната обвивка Грубо изключване
Клас на защита	IP40
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-5 ... 60 °C
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Цвят на кабелната обвивка	сив
Material housing	POM
Цвят на корпуса	черен
Material electrical contact	Мед-сплав гальванизиран
Material insulation	PVC