


ASI-модул CACF-BT-AS

Специф. Номер: 567035
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2021. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|---|
| Дименциониране W x L x H | 46 mm x диаметър 19 mm |
| индикации на статуса | Зелен светодиод AS-i напрежение > 26 V LED жълто AS-i напрежение > 18,5V |
| работно напрежение | AS-i voltage 30 V DC |
| консумация на ток | 10 mA |
| Разрешение | C-Tick с UL us - Listed (OL) |
| СЕ- знаци (виж декларация за съответствие) | по EU-EMV-нормала |
| Температура на складиране | -25 ... 75 °C |
| Клас на защита | IP65 |
| Температура на околната среда | 0 ... 55 °C |
| Fieldbus интерфейс, комуникационна техника | AS-i-плосък кабел / AS-i-кръгъл кабел |
| Материал-забележка | със съдържание на LABS-материали RoHS konform |