


Измервателен модул CPX-CMIX-M1-1

Специф. Номер: 567417

FESTO



Информационе н лист

Белег	Стойност
Димензиониране W x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
Диагностика	Channel and module-oriented diagnostics
Устойчивост на късо съединение	Да
Специфична за уреда диагностика	Модули за работа при понижено напрежение Система за измерване на недостига на напрежение Чрез локален 7-сегментов дисплей
Максимален брой на модулите	9
Дисплей	Седем-сегментен дисплей
индикации на статуса	LED жълто = PL(Power Last) LED червено = грешка
обхват на работното напрежение DC	18 ... 30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Буфериране при отпадане на захранването	10 ms
Консумация на ток при номинално работно напрежение	80 mA
Разрешение	C-Tick
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Относителна влажност на въздуха	5 - 95 % некондензиращ
Клас на защита	IP65 по IEC 60529
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	140 g
Брой оси на един канал	1
Брой управляващи канали	1
Макс. дължина на проводника	30 m
Електрически конектор контролен интерфейс	Щекер M9 5-пинов
Контролен интерфейс	цифров CAN-Bus с Festo протокол
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PA-усилен