

Шлаух PEN-U

Специф. Номер: 567448

FESTO

Моля, обърнете внимание на минималното количество за поръчка.



Примерно представяне

Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

| Белег | Стойност |
|--|---|
| Външен диаметър в инчове | 5/8 |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates |
| Tubing test conditions | Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021 |
| работно налягане в зависимост от температурата | -14.4 ... 58 Psi |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода по декларацията на производителя на www.festo.com |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на околната среда | -22 ... 140 °F |
| Пневматичен извод | за конектори с външен диаметър 5/8" |
| Цвят | син кафяв жълт зелен неутрален червен черен сребърен бял |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material tubing | PE |