

Шлаух PLN-U

Специф. Номер: 567449

FESTO

Моля, обърнете внимание на минималното количество за поръчка.



Примерно представяне

Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Външен диаметър в инчове	5/8
работно налягане в зависимост от температурата	-14.4 ... 203 Psi
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода по декларацията на производителя на www.festo.com
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на околната среда	-22 ... 178 °F
Цвят	син кафяв жълт зелен неутрален червен черен сребърен бял
Материал-забележка	RoHS konform
Material tubing	PE