

# Шлаух PUN-H-1/8-RT-150-CB

Специф. Номер: 567985

FESTO

одобрен за хранително-вкусовата промишленост.

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.



## Информационен лист

| Белег  | Стойност   |
|--|--|
| Външен диаметър в инчове                       | 1/8  |
| радиус на огъване според дебита                | 0.039 Fuß  |
| Мин. радиус на огъване                         | 0.02 Fuß   |
| работно налягане в зависимост от температурата | -14.4 ... 145 Psi  |
| Работна среда                                  | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Food safety                                    | to manufacturer's declaration                            |
| Температура на околната среда                  | -31 ... 145 °F   |
| Тегло на продукта според дължината             | 0.06 oz/ft   |
| Цвят   | червен   |
| Твърдост по Шор                                | D 52 +/-3  |
| Материал-забележка                             | RoHS konform<br>Без мед и PTFE                           |
| Информация за материала на шлауха              | TPE-U(PU)  |