

# Шлаух

## PUN-H-3/16-BR-150-CB

Специф. Номер: 567995

FESTO

одобрен за хранително-вкусовата промишленост.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър в инчове	3/16
радиус на огъване според дебита	0.069 ft
Мин. радиус на огъване	0.025 ft
Tubing characteristics	Suitable for energy chains in applications with high cycle rates
Tubing test conditions	Suitable for energy chains: > 5 million cycles to FN 942021
работно налягане в зависимост от температурата	-14.4 ... 145 Psi
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода по декларацията на производителя на <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на околната среда	-31 ... 145 °F
Тегло на продукта според дължината	0.13 oz/ft
Пневматичен извод	For push-in connector outside diameter 3/16"
Цвят	кафяв
Твърдост по Шор	D 52 +/-3
Материал-забележка	Без съдържание на мед и PTFE RoHS konform
Material tubing	TPE-U(PU)