

Шлаух PUN-H-1/2-BR-150-CB

Специф. Номер: 567999

FESTO

одобрен за хранително-вкусовата промишленост.



Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър в инчове	1/2
радиус на огъване според дебита	0.204 ft
Мин. радиус на огъване	0.075 ft
Tubing characteristics	Suitable for energy chains in applications with high cycle rates
Tubing test conditions	Suitable for energy chains: > 5 million cycles to FN 942021
работно налягане в зависимост от температурата	-14.4 ... 145 Psi
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода по декларацията на производителя на www.festo.com
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на околната среда	-31 ... 145 °F
Тегло на продукта според дължината	0.88 oz/ft
Пневматичен извод	за конектори с външен диаметър 1/2"
Цвят	кафяв
Твърдост по Шор	D 52 +/-3
Материал-забележка	Без съдържание на мед и PTFE RoHS konform
Material tubing	TPE-U(PU)